

**Garant**
**Kotinė freza, be dangos, Ø e8 DC: 10mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	191320 10
GTIN	4045197101723
Produktų klasė	11W

**Aprašymas**
**Modelis:**

Speciali pjovimo briaunos geometrija vertikaliajam įsigilinimui. **Ekscentrinis pjovimo dantų užgalandimas.**

- **Platūs, tiksliai šlifuoti sraigtiniai grioveliai.**
- **Puikiai užgalastos pjovimo briaunos, – dėl to gaunamas glotnus apdirbamų ruošinių paviršius.**
- **Specialus priekinis pjovimo kampas aliuminio apdirbimui.**

**Pastaba:**

Griovelių frezavimui.

**Techninis aprašymas**

Pastūma $f_z$ grioveliams frezuoti trumpadrožlio aliuminio ruošiniuose	0,029 mm
Pjovimo briaunos Ø $D_c$	10 mm
Dantų skaičius Z	3
Koto Ø $D_s$	10 mm
Bendras ilgis L	72 mm
Pjovimo briaunos ilgis $L_c$	22 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Kotas	DIN 1835 B su h6
Tolerancija Nominalusis Ø	e8

Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	42 laipsniai
Kampų nuožulos kampas	90 laipsniai
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS Co 8
Norma	DIN 844 B
Tipas	W
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	150 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	37 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	28 m/min	P
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	tinka		