

Garant
Weldon įspraustinė su kietmetalio įvore ir aušinimo skysčio kiaurymės, SK 40 A = 100, Užveržimo ØD1: 20 mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	300236 20
GTIN	4062406241230
Produktų klasė	31P

Aprašymas
Modelis:

Weldon laikiklis su užspaudimo kiaurymėje esančia preciziška kietmetalio įvore. Visi kotai tiksliai nušlifuoti (labai mažas radialinis mušimas). Su uždengiamais aušinimo kanalais.

Privalumai:

- **Padidėjęs užspaudimo griebtuvo stabilumas.**
- **Tikslus radialinio mušimo pakartojamumas.**
- **Tylus, vienalytis pjovimo garsas.**
- **Ilgesnė įrankio eksploatavimo trukmė.**

Paskirtis:

Tvirtinti įrankius su šonine įpjova pagal DIN 1835 B ir DIN 6535 HB.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

Išorinis Ø D: 52 mm

Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900: 20

Techninis aprašymas

Išorinis Ø D	52 mm
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900	20
Užspaudimo Ø D ₁	20 mm
Laikiklis	SK 40 A = 100

Norma	DIN 6359
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	ADB
Aušinimo kanalo anga	užrakinama
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 μm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Weldon įspraustinė