

Garant

Aktyvus įrankis, ašinis, ER25, Tipas: 30-ER25-IM



Užsakymo data

Užsakymo numeris	319901 30-ER25-IM
GTIN	4062406241667
Produktų klasė	31W

Aprašymas

Modelis:

Modelis IKC – Su keraminių sandariklių rinkiniu, slėgiu iki 70 bar, sausas veikimas.

Modelis IM – Su vidine tvirtinimo veržle.

Naudoti tiek ašinei, tiek radialinei revolverinei galvutei. Perdavimas 1:1. Modelis su vidiniu aušinimu (viduje) maks. iki 25 bar.

Skirta darbui visomis CNC tekinimo staklėmis **DMG Gildemeister CTX** su **Sauter** ašine revolverine galvute. Pavaros mova **DIN 5480**. Įrankiai tvirtinami į varomąjį įrankį naudojant ER spyruokliuojančiąją įvorę su išorine veržle arba greitojo keitimo sistema VARIA VX, EWS licencija. Išorinis aušinimas per aušinimo priemonės vamzdį, vidinis aušinimas centralizuotai per įrankį per suklij. Maksimalus sūkių skaičius 8000 min⁻¹.

Privalumai:

- **Optimalus svoris ir geometrija.**
- **Aukštos kokybės komponentai užtikrina ilgaamžiškumą ir darbo proceso saugumą.**
- **Perduodami dideli sūkių momentai.**
- **100 % kontrolė – patikrinamas kiekvieno AGW veikimas.**
- **Vidinis aušinimas: specialiai sukurtas ir patentuotas sandariklis.**

Paskirtis:

Kuo daugiau metalo apdirbimo pjovimu žingsnių vienu tvirtinimu. Jei trūksta vietos (esamų tvirtinimo vietų) revolverinėje galvutėje.

Tinka:

DMG Gildemeister CTX. Iš dalies Emco, Hardinge, Monforts, Scherer ir t. t., atitinka DIN 5480.

Tiekimo sudėtis:

Varomasis įrankis spyruokliuojančiai įvorei: su užveržimo veržle ir kabliniu raktu. AGW VARIA VX: su užveržimo raktu.

Priedai pasirinktinai:

Tinkami antgaliai Varia VX Nr. 319802 – 319888, ER greitojo keitimo adapteris Nr. 319761 – 319781, ER užspaudimo cangės Nr. 308941 – 309878, ER užveržimo raktas Nr. 309680 – 309745.

Pastaba:

- **Kitokių pavarų (pvz., DIN 5482), perdavų, matmenų, BMT ir t.t. reikia teirautis: www.hoffmann.ews-tools.com**
- **IK įrankiais (su vidiniu aušinimu) negalima dirbti sausai, aušinimo priemonės filtras < 50 μm.**
- **Rekomendacija: modelį VARIA VX valdyti geriausia dinamometriniu įrankiu (maks. 6 Nm).**
- **Atliekant sudėtingus frezavimo darbus, rekomenduojamas variantas su kūginiu ritiniu guoliu.**

Įrankio užspaudimas: ER25

b_1 : 68 mm

x: 64,9 mm

x_2 : 9,9 mm

Aušinimas: išorin.

maksimalus slėgis: 25 bar

Techninis aprašymas

maksimalus slėgis	25 bar
x_2	9,9 mm
Aušinimas	išorin.
x	64,9 mm
b_1	68 mm
Laikiklis	ER25
VDI dydis	30
Įrankio užspaudimas	ER25
Produkto rūšis	varomieji įrankiai

Priedai

ER cangių įdėklas VARIA VX3 Skirta ER cangėms 25 ER	319802 25
ER cangių įdėklas VARIA VX4 Skirta ER cangėms 25 ER	319804 25