

HOLEX**HT patronas, BT 40, trumpas, UžveržimoØ D1: 20mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 303459 20 |
| GTIN | 4062406240042 |
| Produktų klasė | 32A |

Aprašymas**Modelis:**

- Optimizuota konstrukcija užtikrina bendrą standumą.
- Ašinis įrankio ilgio reguliavimas, reguliuojamas ilgis – 10 mm.

Privalumai:

- Maksimalus perduodamas sukimo momentas 550 Nm, modelis HT (High Torque), saugus darbo procesas.
- Pasižymi antivibracinėmis savybėmis – gaunamas optimalus ruošinio paviršius, ilgesnis įrankio tarnavimo laikas ir mažesnė apkrova sukliui.
- Atsparumas temperatūrai iki 120 °C.

Paskirtis:

Naudojamas kartu su pjovimo įrankiu sunkiai apdirbamų medžiagų frezavimui.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su šešiabriauniu raktu.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtas (AB) Nr. 308760 – 308802.

Pastaba:

Būkite atsargūs su ilgais įrankiais apdirbdami TPC metodu.

Techninis aprašymas

| | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Naudingasis ilgis L ₁ | 45 mm |
| tinkama pereinamoji įvorė | 302160; 302155; 302150; 302165 |

| | |
|--|------------------------------------|
| Užspaudimo $\varnothing D_1$ | 20 mm |
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 72,5 mm |
| Išorinis $\varnothing D$ | 49,25 mm |
| Laikiklis | BT 40, trumpas |
| Laikiklio norma | ISO 7388-2 |
| Laikiklio norma | JIS B6339 |
| Forma | ADB |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min ⁻¹ |
| Radialinio mušimo tikslumas | $\leq 3 \mu\text{m}$ |
| Pjovimo technika | HPC |
| Pjovimo technika | HPC |
| Produkto rūšis | Hidraulinis patronas |