

HOLEX**HT patronas, BT 50, trumpas, UžveržimoØ D1: 20mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	303469 20
GTIN	4062406240059
Produktų klasė	32A

Aprašymas**Modelis:**

- Optimizuota konstrukcija užtikrina bendrą standumą.
- Ašinis įrankio ilgio reguliavimas, reguliuojamas ilgis – 10 mm.

Privalumai:

- Maksimalus perduodamas sukimo momentas 550 Nm, modelis HT (High Torque), saugus darbo procesas.
- Pasižymi antivibracinėmis savybėmis – gaunamas optimalus ruošinio paviršius, ilgesnis įrankio tarnavimo laikas ir mažesnė apkrova sukliui.
- Atsparumas temperatūrai iki 120 °C.

Paskirtis:

Naudojamas kartu su pjovimo įrankiu sunkiai apdirbamų medžiagų frezavimui.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su šešiabriauniu raktu.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtas (AB) Nr. 308760 – 308802.

Pastaba:

Būkite atsargūs su ilgais įrankiais apdirbdami TPC metodu.

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	83,5 mm
Naudingasis ilgis L ₁	45,5 mm

Užspaudimo $\varnothing D_1$	20 mm
Išorinis $\varnothing D$	49,25 mm
tinkama pereinamoji įvorė	302160; 302155; 302150; 302165
Laikiklis	BT 50, trumpas
Laikiklio norma	ISO 7388-2
Laikiklio norma	JIS B6339
Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 μm
Pjovimo technika	HPC
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Hidraulinis patronas