

Garant

GARANT Master Titan VHM toroidinė freza HPC DIN 6535 HA, TiAlN, Ø f8 DC / R1: 8/0,5mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	206373 8/0,5
GTIN	4062406565404
Produktų klasė	11Z

Aprašymas

Modelis:

Patobulintas substratas, skirtas **nikelio lydinų apdirbimui**. Patobulinta danga.

Paskirtis:

Dideliu kiekiu esant aukštai temperatūrai pasižymintiems **nikelio lydinams frezuoti**.
Glotniajam apdirbimui.

Techninis aprašymas

Kotas	DIN 6535 HA su h6
Koto Ø D _s	8 mm
Bendras ilgis L	71 mm
Pjovimo briaunos spindulys R ₁	0,5 mm
Dantų skaičius Z	6
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	50 laipsniai
Pjovimo briaunos ilgis L _c	25 mm
Darbinės dalies ilgis L ₁ kartu su sužemintu kotu	33 mm
Sužeminto koto Ø D ₁	7,8 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	8 mm
Pastūma f _z apdirbant Inconel® ruošinių šoninius paviršius	0,035 mm
Serija	Master Ni pagrindu

Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	N
Tolerancija Nominalusis Ø	e8
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės	nevienodas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Darbinis plotis a _e frezuojant	Griovelio pjūvio gylis 1×D
Darbinis plotis a _e frezuojant	Griovelio pjūvio gylis 1×D
Vidinis aušinimas	ne
Pjovimo technika	HPC DIN 6535 HA
Koto tolerancija	h6
Spalvinis žymėjimas	rožinė
Produkto rūšis	Freza toroidiniu galu

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Inkonelis	tinka	50 m/min	S
drėgnas, maks.	tinka		