

Garant**GARANT Master Ni-Based VHM kotinė freza HPC / TPC, TiAlN, Ø DC: 6mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	203048 6
GTIN	4062406565718
Produktų klasė	11Z

Aprašymas**Modelis:**

Specialus pjūvis su **toroidiniu pjovimo briaunų spinduliu**.

Patobulintas substratas, skirtas **nikelio lydinų apdirbimui**. Patobulinta danga.

Paskirtis:

Dideliu kiekiu esant aukštai temperatūrai pasižymintiems **nikelio lydinams frezuoti**.

Pastaba:

Naujas produktas vietoje **Nr. 203028**.

Techninis aprašymas

Tolerancija Nominalusis Ø	e8
Kampų užapvalinimas r_v	0,2 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	30 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Sužeminto koto Ø D_1	5,8 mm
Darbinės dalies ilgis L_1 kartu su sužemintu kotu	19 mm
Pastūma f_z apdirbant Inconel® ruošinių šoninius paviršius	0,05 mm
Dantų skaičius Z	4
Pjovimo briaunos Ø D_c	6 mm
Pjovimo briaunos ilgis L_c	13 mm
Koto Ø D_s	6 mm

Bendras ilgis L	57 mm
Kotas	DIN 6535 HB su h6
Serija	Master Ni pagrindu
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Norma	DIN 6527
Tipas	N
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės	nevienodas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Darbinis plotis a_e frezuojant	0,08×D
Vidinis aušinimas	ne
Pjovimo technika	HPC
Pjovimo technika	TPC
Spalvinis žymėjimas	rožinė
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Inkonelis	tinka	40 m/min	S
drėgnas, maks.	tinka		

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/203048-6>