


**Garant**
**GARANT Master Alu VHM freza HPC TPC, DLC, Ø h6 DC: 12mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	203113 12
GTIN	4062406245788
Produktų klasė	11X

**Aprašymas**
**Modelis:**

**Specialiai TPC apdirbimui** sukurta frezavimo galvutė. **Optimalų atsparumą lūžiui lenkiant** užtikrina ultra smulkių grūdelių mišinys. **Drožlialaužiai 1xD** kontroliuojamam drožlės laužimui. **Subalansuotas** maksimaliam proceso saugumui ir staklių apsaugai užtikrinti dirbant dideliais greičiais.

**Paskirtis:**

Specialiai **aliuminio ir spalvotųjų metalų** frezavimui.

**Pastaba:**

$h_{max}$  : lentelėje pateiktos maksimalios vertės.

$ae_{max} = 0,15 \times D$  apdirbant TPC metodu.

**Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunos Ø $D_c$	12 mm
Balansavimo tikslumas su kotu	G 2,5 su HB
Vidutinis drožlės storis $h_{m \text{ maks.}}$ TPC būdu frezuojant trumpadrožlį aliuminį	0,086 mm
Darbinės dalies ilgis $L_1$ kartu su sužemintu kotu	45 mm
Pjovimo briaunos ilgis $L_c$	36 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai ir įkypai
Kotas	DIN 6535 HB su h6
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	38 laipsniai
Bendras ilgis L	93 mm

Sužeminto koto $\varnothing D_1$	11 mm
Koto forma	HB
Dantų skaičius Z	4
Koto $\varnothing D_s$	12 mm
Tolerancija Nominalusis $\varnothing$	h6
Kampų užapvalinimas $r_v$	0,1 mm
Serija	Master Alu
Danga	DLC
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	W
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Darbinis plotis $a_e$ frezuojant	0,15xD
Vidinis aušinimas	ne
Pjovimo technika	TPC
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Aliuminis	tinka	550 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	500 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	450 m/min	N
PMMA, akrilas	tinka	200 m/min	N
PE-HD	tinka	160 m/min	N
PA 66	tinka	200 m/min	N
PEEK	tinka	150 m/min	N

PF 31	tinka	130 m/min	N
PVDF GF20	tinka	180 m/min	N
POM GF25	tinka	160 m/min	N
PA 66 GF30	tinka	150 m/min	N
PEEK GF30	tinka	130 m/min	N
PTFE CF25	tinka	160 m/min	N
Korėtoji kompozicinė medžiaga (Honeycomb Sandwich)	ribotai tinka	300 m/min	N
Cu	tinka	160 m/min	N
CuZn	tinka	200 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		