

Garant**Kombinuotas užmaunamų frezų patronas Forma AD, BT 40, trumpas,
Tvirtinimo kiaurymės Ø d1: 16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	303760 16
GTIN	4062406250560
Produktų klasė	31A

Aprašymas**Modelis:**

Kūginis kotas ir visi paviršiai, skirti frezos tvirtinimui, nušlifuoti. Visi kotai tiksliai nušlifuoti (labai mažas radialinis mušimas). Su RFID / Balluff-Chip anga.

Privalumai:

Dėl dvigubo kontakto tarp kūgio ir tiesinimo įrenginio išgaunama stabilesnė ir tikslesnė užveržimo padėtis.

- **Geresnė paviršiaus kokybė**
- **Ilgesnis įrankio tarnavimo laikas**
- **Pastovi suklio padėtis (net ir esant didelėms apsuksoms)**
- **Tolygesnė eiga**

BT dvigubo kontakto laikiklį taip pat galima naudoti standartiniame BT staklių suklyje – ir atvirkščiai. Dvigubo kontakto pranašumai atsiskleidžia tik naudojant dvigubo kontakto laikiklį ir suklij.

Paskirtis:

Su prizminiu pleištu frezoms su išilginiu grioveliu, pvz., DIN 841.

Su tvirtinimo žiedu frezoms su skersiniu grioveliu DIN 1880 ir frezavimo galvutėms DIN 1830.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su prizminiu pleištu, tvirtinimo žiedu ir frezos priveržimo varžtu.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760 – 308806, specialus raktas Nr. 309840.

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	55 mm
Atsarginis žiedas Nr. 309870	16
Virbo $\varnothing d_1$	16 mm
Išorinis $\varnothing D$	32 mm
tinkamas specialus raktas Nr. 309840.	16
a	1 mm
Atsarginis frezų užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861	16
Užspaudimo $\varnothing D_1$	16 mm
Laikiklis	BT 40, trumpas
Norma	DIN 6358
Laikiklio norma	JIS B6339
Laikiklio norma	JIS B6339
Forma	AD
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5 prie 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 5 μm
Pjovimo technika	HPC
Modelis	BT-DC
Speciali anga mikroschemai įrankio parametru išsaugojimui	taip
Produkto rūšis	Užmaunama įspraustinė