

**Garant****GARANT Power Q Mini greitaeigė freza, Weldon kotas,  $\varnothing D$  / pjovimo dantų skaičius Z: 16/2mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	213052 16/2
GTIN	4062406566319
Produktų klasė	210

**Aprašymas****Modelis:**

Greitaeigė freza, skirta **mažesnio skersmens ruošiniams apdirbti ir didesniam darbiniam gyliui. Daug pjovimo briaunų užtikrina didelį našumą.**

**Atsarginė dalis:**

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

**Pastaba:**

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 1,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 7IP**.

**Techninis aprašymas**

Tinkamos keičiamos plokštelės	ANGX10T308ZE.R
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	26 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas $a_p$	1 mm
Nuožulos kampas $\alpha_{\max}$	2,39 laipsniai
Koto $\varnothing D_s$ h6	16 mm
Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	100 mm
Serija	Power Q
Reguliuojamas kampas $\kappa$	20 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičius Z	2

Nuožulos ilgis $L$ , skirtas $\alpha_{\max}$	8,4 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	16 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$	30 mm
$\varnothing D_3$	10 mm
Iškyšos ilgis $L_1$	30 mm
Vidinis aušinimas	taip
Koto tipas	Weldon kotas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika	HPC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza