

Garant

GARANT Power Q Mini greitaeigė freza, Cilindrinis kotas, $\emptyset D$ / pjovimo dantų skaičius Z: 16/2Lmm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	213054 16/2L
GTIN	4062406566425
Produktų klasė	210

Aprašymas

Modelis:

Greitaeigė freza, skirta **mažesnio skersmens ruošiniams apdirbti ir didesniame darbiniam gyliui. Daug pjovimo briaunų užtikrina didelį našumą.**

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 1,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 7IP**.

Techninis aprašymas

Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\emptyset D_{\max}$	30 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\emptyset D_{\min}$	26 mm
Bendras ilgis L_{viso}	150 mm
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Pjovimo briaunos $\emptyset D_c$	16 mm
Iškyšos ilgis L_1	50 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	ANGX10T308ZE.R
Koto $\emptyset D_s$ h6	16 mm

Reguliuojamas kampas κ	20 laipsniai
Serija	Power Q
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	1 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{max}	8,4 mm
Nuožulos kampas α_{max}	2,39 laipsniai
$\varnothing D_3$	10 mm
Koto tipas	Cilindrinis kotas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Pjovimo technika	HPC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza