

Garant**GARANT Power Q Mini greitaeigė freza, Cilindrinis kotas, $\varnothing D$ / pjovimo dantų skaičius Z: 32/5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	213054 32/5
GTIN	4062406566463
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Greitaeigė freza, skirta **mažesnio skersmens ruošiniams apdirbti ir didesniam darbiniam gyliui. Daug pjovimo briaunų užtikrina didelį našumą.**

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 1,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 7IP**.

Techninis aprašymas

Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	58 mm
Iškyšos ilgis L_1	120 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	1 mm
Bendras ilgis L_{viso}	200 mm
Nuožulos kampas α_{\max}	0,82 laipsniai
$\varnothing D_3$	26 mm
Serija	Power Q
Reguliuojamas kampas κ	20 laipsniai
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$	62 mm

Vidinis aušinimas	taip
Koto $\varnothing D_s$ h6	32 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{\max}	24,4 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	32 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	ANGX10T308ZE.R
Pjovimo briaunų skaičius Z	5
Koto tipas	Cilindrinis kotas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Pjovimo technika	HPC
įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza