

Garant**GARANT Power Q Mini greitaeigė freza, su sriegiu, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 22/3mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	213056 22/3
GTIN	4062406566579
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Greitaeigė freza, skirta **mažesnio skersmens ruošiniams apdirbti ir didesniai darbiniam gyliui. Daug pjovimo briaunų užtikrina didelį našumą.**

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 1,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 7IP**.

Naudojant ilgintuvus reikalingas vidinis aušinimas.

Techninis aprašymas

Nuožulos ilgis L, skirtas α_{\max}	14,4 mm
Ø D ₁ h ₆	10,5 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Tvirtinimo sriegis M	M10
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{min}	38 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{max}	42 mm
Serija	Power Q

$\varnothing D_3$	16 mm
Bendras ilgis L_{viso}	30 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	22 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	1 mm
Vidinis aušinimas	taip
Tinkamos keičiamos plokštelės	ANGX10T308ZE.R
Nuožulos kampas α_{max}	1,39 laipsniai
$\varnothing D_2$	18 mm
Koto tipas	su sriegiu
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika	HPC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza