

**Garant**
**GARANT Power Q Mini greitaeigė freza, su sriegiu,  $\varnothing D$  / pjovimo dantų skaičius Z: 20/3mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	213056 20/3
GTIN	4062406566562
Produktų klasė	210

**Aprašymas**
**Modelis:**

Greitaeigė freza, skirta **mažesnio skersmens ruošiniams apdirbti ir didesniam darbiniam gyliui. Daug pjovimo briaunų užtikrina didelį našumą.**

**Atsarginė dalis:**

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

**Pastaba:**

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 1,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 7IP**.

Naudojant ilgintuvus reikalingas vidinis aušinimas.

**Techninis aprašymas**

Vidinis aušinimas	taip
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$	38 mm
Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	30 mm
Nuožulos ilgis $L$ , skirtas $\alpha_{\max}$	12,4 mm
Nuožulos kampas $\alpha_{\max}$	1,62 laipsniai
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	34 mm
Tvirtinimo sriegis M	M10

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Serija	Power Q
Ø D <sub>2</sub>	18 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a <sub>p</sub>	1 mm
Ø D <sub>1</sub> h6	10,5 mm
Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	20 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	ANGX10T308ZE.R
Ø D <sub>3</sub>	14 mm
Koto tipas	su sriegiu
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika	HPC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza