

Garant**GARANT Power Q Mini greitaeigė freza, su sriegiu, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 32/5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	213056 32/5
GTIN	4062406566593
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Greitaeigė freza, skirta **mažesnio skersmens ruošiniams apdirbti ir didesnam darbiniam gyliui. Daug pjovimo briaunų užtikrina didelį našumą.**

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 1,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 7IP**.

Naudojant ilgintuvus reikalingas vidinis aušinimas.

Techninis aprašymas

Ø D ₂	29 mm
Bendras ilgis L _{viso}	40 mm
Tvirtinimo sriegis M	M16
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{max}	62 mm
Ø D ₁ h6	17 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas α _{max}	24,4 mm
Serija	Power Q

Vidinis aušinimas	taip
Nuožulos kampas α_{\max}	0,82 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičius Z	5
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	58 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	32 mm
$\varnothing D_3$	26 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	1 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	ANGX10T308ZE.R
Koto tipas	su sriegiu
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika	HPC
įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza