


CNMG 09T304, Rūšis: HBT130

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250090 HBT130
GTIN	4062406256043
Produktų klasė	22D

Aprašymas

CNMG 09T304 HBT130 Kietlydinys: HBT130

Drožlialaužis: MF

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 2,5 mm

Pastūma f : 0,15 - 0,45 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 220 m/min

Techninis aprašymas

Kietlydinys	HBT130
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	M
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2,5 mm
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Danga	TiCN

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 09T304
Pastūma f	0,15 - 0,45 mm/aps,
Kampo spindulys	0,4 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Drožlialaužis	MF
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 220 m/min
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui