

Garant**GARANT Power Q Mini greitaeigė freza, su sriegiu, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 35/5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	213056 35/5
GTIN	4062406566609
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Greitaeigė freza, skirta **mažesnio skersmens ruošiniams apdirbti ir didesnam darbiniam gyliui. Daug pjovimo briaunų užtikrina didelį našumą.**

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 1,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 7IP**.

Naudojant ilgintuvus reikalingas vidinis aušinimas.

Techninis aprašymas

Ø D ₃	29 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	5
Tinkamos keičiamos plokštelės	ANGX10T308ZE.R
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{min}	64 mm
Nuožulos kampas α _{max}	0,73 laipsniai
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{max}	68 mm
Serija	Power Q

Nuožulos ilgis L , skirtas α_{\max}	27,4 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	35 mm
Bendras ilgis L_{viso}	40 mm
$\varnothing D_2$	29 mm
Vidinis aušinimas	taip
$\varnothing D_1 h_6$	17 mm
Tvirtinimo sriegis M	M16
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	1 mm
Koto tipas	su sriegiu
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika	HPC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza