


**CNMG 120408, Rūšis: HBT020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250197 HBT020
GTIN	4062406256159
Produktų klasė	22D

Aprašymas

CNMG 120408 HBT020 Kietlydinys: HBT020

Drožlialaužis: PM

Pjūvio gylis a_p : 0,8 - 5 mm

Pastūma f : 0,1 - 0,45 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 100 - 280 m/min

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	0,8 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pjūvio gylis a_p	0,8 - 5 mm
Drožlialaužis	PM
Pagrindinis naudojimas	P
Pastūma f	0,1 - 0,45 mm/aps,

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120408
Kietlydinys	HBT020
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	100 - 280 m/min
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Ašmenys	HM
Danga	TiCN
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui