

**Garant****GARANT Power Q Mini greitaeigė freza, su sriegiu, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 42/5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	213056 42/5
GTIN	4062406566616
Produktų klasė	210

**Aprašymas****Modelis:**

Greitaeigė freza, skirta **mažesnio skersmens ruošiniams apdirbti ir didesniam darbiniam gyliui. Daug pjovimo briaunų užtikrina didelį našumą.**

**Atsarginė dalis:**

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

**Pastaba:**

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 1,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 7IP**.

Naudojant ilgintuvus reikalingas vidinis aušinimas.

**Techninis aprašymas**

Tinkamos keičiamos plokštelės	ANGX10T308ZE.R
Vidinis aušinimas	taip
Ø D <sub>2</sub>	29 mm
Serija	Power Q
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D <sub>min</sub>	78 mm
Ø D <sub>3</sub>	36 mm
Bendras ilgis L <sub>viso</sub>	40 mm

Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	42 mm
Apskritimio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{max}$	82 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas $\alpha_{max}$	34,4 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	5
Nuožulos kampas $\alpha_{max}$	0,58 laipsniai
Apskritimio interpoliavimo frezavimas $a_p$	1 mm
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
Tvirtinimo sriegis M	M16
Koto tipas	su sriegiu
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika	HPC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza