

**DNMG 110404, Rūšis: HBT130****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250666 HBT130
GTIN	4062406256289
Produktų klasė	22D

Aprašymas

DNMG 110404 HBT130 Kietlydinys: HBT130

Drožlialaužis: MF

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 2 mm

Pastūma f : 0,15 - 0,45 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 220 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 220 m/min
Kampo spindulys	0,4 mm
Ašmenys	HM
Kietlydinys	HBT130
Danga	TiCN
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4

Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2 mm
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 110404
Pagrindinis naudojimas	M
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pastūma f	0,15 - 0,45 mm/aps,
Drožlialaužis	MF
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui