

Garant**GARANT Power Q Mini greitaeigė freza, su kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 40/5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	213058 40/5
GTIN	4062406566715
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Greitaeigė freza, skirta **mažesnio skersmens ruošiniams apdirbti ir didesniam darbiniam gyliui. Daug pjovimo briaunų užtikrina didelį našumą.**

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 1,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 7IP**.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	5
Reguliuojamas kampas κ	20 laipsniai
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{max}	78 mm
Ø D ₃	34 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a _p	1 mm

Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	40 mm
Serija	Power Q
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{min}$	74 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{max}	32,4 mm
Tvirtinimo kiaurymės \varnothing	16 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	ANGX10T308ZE.R
Nuožulos kampas α_{max}	0,62 laipsniai
Bendras ilgis L_{viso}	40 mm
Fz Helix	0,8
Koto tipas	su kiauryme
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Pjovimo technika	HPC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza