

Garant

GARANT Power Q Mini greitaeigė freza, su kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 50/8mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	213058 50/8
GTIN	4062406566753
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Greitaeigė freza, skirta **mažesnio skersmens ruošiniams apdirbti ir didesniam darbiniam gyliui. Daug pjovimo briaunų užtikrina didelį našumą.**

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 1,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 7IP**.

Techninis aprašymas

Ø D ₃	44 mm
Tvirtinimo kiaurymės Ø	22 mm
Serija	Power Q
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo briaunos Ø D _c	50 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z	8
Bendras ilgis L_{viso}	50 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{max}	42,4 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	1 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{max}}$	98 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{min}}$	94 mm
Nuožulos kampas α_{max}	0,47 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės	ANGX10T308ZE.R
Reguliuojamas kampas κ	20 laipsniai
Fz Helix	0,8
Koto tipas	su kiauryme
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Pjovimo technika	HPC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza