



CNMG 160612, Rūšis: HBT020

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250221 HBT020
GTIN	4062406256272
Produktų klasė	22D

Aprašymas

CNMG 160612 HBT020 Kietlydinys: HBT020

Drožlialaužis: PR

Pjūvio gylis a_p : 1,8 - 6 mm

Pastūma f : 0,2 - 0,6 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 260 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 260 m/min
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūs apdirbimas
Drožlialaužis	PR
Pastūma f	0,2 - 0,6 mm/aps,
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Pagrindinis naudojimas	P

Pjūvio gylis a_p	1,8 - 6 mm
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 160612
Danga	TiCN
Kietlydinys	HBT020
Ašmenys	HM
Kampo spindulys	1,2 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui