

Garant

GARANT Power Q Mini greitaeigė freza, su kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 63/7mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	213058 63/7
GTIN	4062406566777
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Greitaeigė freza, skirta **mažesnio skersmens ruošiniams apdirbti ir didesniai darbiniam gyliui. Daug pjovimo briaunų užtikrina didelį našumą.**

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 1,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 7IP**.

Techninis aprašymas

Nuožulos ilgis L, skirtas α_{\max}	55,4 mm
Vidinis aušinimas	taip
Bendras ilgis L _{viso}	40 mm
Serija	Power Q
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{min}	120 mm

Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$	124 mm
Reguliuojamas kampas κ	20 laipsniai
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	1 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	ANGX10T308ZE.R
Tvirtinimo kiaurymės \varnothing	22 mm
Nuožulos kampas α_{\max}	0,36 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičius Z	7
$\varnothing D_3$	57 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	63 mm
Fz Helix	0,8
Koto tipas	su kiauryme
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Pjovimo technika	HPC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza