


**CNMG 160612, Rūšis: HBT130**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250221 HBT130
GTIN	4062406256265
Produktų klasė	22D

**Aprašymas**

CNMG 160612 HBT130 Kietlydinys: HBT130

Drožlialaužis: MR

Pjūvio gylis  $a_p$ : 2 - 6 mm

Pastūma  $f$ : 0,15 - 0,55 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 40 - 180 m/min

**Techninis aprašymas**

Danga	TiCN
Pjūvio gylis $a_p$	2 - 6 mm
Pagrindinis naudojimas	M
Kietlydinys	HBT130
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	40 - 180 m/min
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 160612
Ašmenys	HM

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pastūma f	0,15 - 0,55 mm/aps,
Kampo spindulys	1,2 mm
Drožlialaužis	MR
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui