


**DNMG 150604, Rūšis: HBT020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250668 HBT020
GTIN	4062406256319
Produktų klasė	22D

Aprašymas

DNMG 150604 HBT020 Kietlydinys: HBT020

Drožlialaužis: PF

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 2 mm

Pastūma f : 0,1 - 0,4 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 120 - 330 m/min

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 330 m/min
Drožlialaužis	PF
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Kietlydinys	HBT020
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150604

Pagrindinis naudojimas	P
Kampo spindulys	0,4 mm
Ašmenys	HM
Danga	TiCN
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui