

**DNMG 110404, Rūšis: HBT130****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250780 HBT130
GTIN	4062406256340
Produktų klasė	22D

Aprašymas

DNMG 110404 HBT130 Kietlydinys: HBT130

Drožlialaužis: MM

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 5 mm

Pastūma f : 0,12 - 0,45 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 50 - 200 m/min

Techninis aprašymas

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150608
Ašmenys	HM
Pastūma f	0,12 - 0,45 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	M
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 200 m/min

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Drožlialaužis	MM
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 5 mm
Danga	TiCN
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Kietlydinys	HBT130
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui