

**DNMG 150608, Rūšis: HBT130****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250669 HBT130
GTIN	4062406256326
Produktų klasė	22D

**Aprašymas**

DNMG 150608 HBT130 Kietlydinys: HBT130

Drožlialaužis: MF

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 2 mm

Pastūma  $f$ : 0,15 - 0,45 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 60 - 220 m/min

**Techninis aprašymas**

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pastūma $f$	0,15 - 0,45 mm/aps,
Danga	TiCN
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 2 mm
Kietlydinys	HBT130
Drožlialaužis	MF

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150608
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	60 - 220 m/min
Ašmenys	HM
Kampo spindulys	0,8 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Pagrindinis naudojimas	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui