

**DNMG 110404, Rūšis: HBT020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250780 HBT020
GTIN	4062406256357
Produktų klasė	22D

**Aprašymas**

DNMG 110404 HBT020 Kietlydinys: HBT020

Drožlialaužis: PM

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,8 - 5 mm

Pastūma  $f$ : 0,1 - 0,45 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 100 - 280 m/min

**Techninis aprašymas**

Kietlydinys	HBT020
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Kampo spindulys	0,4 mm
Drožlialaužis	PM
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	100 - 280 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM

Pjūvio gylis $a_p$	0,8 - 5 mm
Pastūma $f$	0,1 - 0,45 mm/aps,
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150608
Danga	TiCN
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	P
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui