

**HOLEX Pro INOX M VHM freza HPC, TiSiN, Ø e8 DC: 12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	202994 12
GTIN	4062406569129
Produktų klasė	12Y

Aprašymas**Modelis:**

Ilgas įrankių tarnavimo laikas, kai apdirbami **korozijai atsparūs plienai**, dėl **inovatyvios dangos ir geometrijos**. Skirta **našiam nerūdijančiojo plieno apdirbimui**, pvz., Duplex plienui. **Optimalus pjovimo našumas** dėl **didelio pjovimo greičio**.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	83 mm
Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Koto Ø D _s	12 mm
Darbinės dalies ilgis L ₁ kartu su sužemintu kotu	36 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	12 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Tolerancija Nominalusis Ø	e8
Sužeminto koto Ø D ₁	11,6 mm
Pastūma f _z apdirbant INOX ruošinių šoninius paviršius > 900 N/mm ²	0,06 mm
Dantų skaičius Z	4
Kotas	DIN 6535 HB su h6
Kampų nuožulos plotis prie 45°	0,3 mm

Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	38 laipsniai
Pjovimo briaunos ilgis L_c	26 mm
Pastūma f_z grioveliams frezuoti INOX > 900 N/mm ²	0,045 mm
Serija	Pro Inox
Danga	TiSiN
Ašmenys	VHM
Norma	DIN 6527
Tipas	N
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės	nevienodas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Darbinis plotis a_e frezuojant	0,5×D, kai apdirbami šoniniai paviršiai
Darbinis plotis a_e frezuojant	Griovelio pjūvio gylis 1×D
Vidinis aušinimas	ne
Pjovimo technika	HPC
Spalvinis žymėjimas	mėlyna
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	240 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	220 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	180 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	180 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka	150 m/min	P
TOOLOX 33	ribotai tinka	115 m/min	H
TOOLOX 44	ribotai tinka	80 m/min	H
INOX <900 N/mm ²	tinka	100 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	85 m/min	M

Uni	ribotai tinka
drėgnas, maks.	tinka
šlapias, min.	tinka
sausasis	ribotai tinka
Oras	ribotai tinka