

**DNMG 150604, Rūšis: HBT130****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250668 HBT130
GTIN	4062406256302
Produktų klasė	22D

Aprašymas

DNMG 150604 HBT130 Kietlydinys: HBT130

Drožlialaužis: MF

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 2 mm

Pastūma f : 0,15 - 0,45 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 220 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2 mm
Danga	TiCN
Kietlydinys	HBT130
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150604
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas

Ašmenys	HM
Drožlialaužis	MF
Pastūma f	0,15 - 0,45 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 220 m/min
Pagrindinis naudojimas	M
Kampo spindulys	0,4 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui