

**DNMG 150604, Rūšis: HBT020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250783 HBT020
GTIN	4062406256395
Produktų klasė	22D

**Aprašymas**

DNMG 150604 HBT020 Kietlydinys: HBT020

Drožlialaužis: PM

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,8 - 5 mm

Pastūma  $f$ : 0,1 - 0,45 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 100 - 280 m/min

**Techninis aprašymas**

Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	100 - 280 m/min
Pagrindinis naudojimas	P
Kietlydinys	HBT020
Pastūma $f$	0,1 - 0,45 mm/aps,
Drožlialaužis	PM
Ašmenys	HM

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjūvio gylis $a_p$	0,8 - 5 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150604
Danga	TiCN
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupasis apdirbimas
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui