

**DNMG 150604, Rūšis: HBT130****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250783 HBT130
GTIN	4062406256388
Produktų klasė	22D

**Aprašymas**

DNMG 150604 HBT130 Kietlydinys: HBT130

Drožlialaužis: MM

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 5 mm

Pastūma  $f$ : 0,12 - 0,45 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 50 - 200 m/min

**Techninis aprašymas**

Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	50 - 200 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150604
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 5 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	M
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas

Drožlialaužis	MM
Danga	TiCN
Kietlydinys	HBT130
Pastūma f	0,12 - 0,45 mm/aps,
Kampo spindulys	0,4 mm
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui