

**DNMG 150612, Rūšis: HBT020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250787 HBT020
GTIN	4062406256548
Produktų klasė	22D

**Aprašymas**

DNMG 150612 HBT020 Kietlydinys: HBT020

Drožlialaužis: PR

Pjūvio gylis  $a_p$ : 1,8 - 6 mm

Pastūma  $f$ : 0,2 - 0,6 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 80 - 260 m/min

**Techninis aprašymas**

Kietlydinys	HBT020
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjūvio gylis $a_p$	1,8 - 6 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Kampo spindulys	1,2 mm
Ašmenys	HM
Danga	TiCN

Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	80 - 260 m/min
Pastūma f	0,2 - 0,6 mm/aps,
Drožlialaužis	PR
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150612
Pagrindinis naudojimas	P
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūs apdirbimas
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui