

**TNMG 160404, Rūšis: HBT130****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251414 HBT130
GTIN	4062406256630
Produktų klasė	22D

**Techninis aprašymas**

Pagrindinis naudojimas	M
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 2 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	60 - 220 m/min
Drožlialaužis	MF
Kietlydinys	HBT130
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kampo spindulys	0,4 mm
Danga	TiCN
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TNMG 160404
Pastūma f	0,15 - 0,45 mm/aps,
Ašmenys	HM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupysis apdirbimas

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui