

**TNMG 160408, Rūšis: HBT130****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251565 HBT130
GTIN	4062406256678
Produktų klasė	22D

Aprašymas

TNMG 160408 HBT130 Kietlydinys: HBT130

Drožlialaužis: MM

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 5 mm

Pastūma f : 0,12 - 0,45 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 50 - 200 m/min

Techninis aprašymas

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	TNMG 160408
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Danga	TiCN
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Pagrindinis naudojimas	M
Kampo spindulys	0,8 mm
Kietlydinys	HBT130
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas

Pjūvio gylis a_p	0,5 - 5 mm
Pastūma f	0,12 - 0,45 mm/aps,
Ašmenys	HM
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 200 m/min
Drožialaužis	MM
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui