

**VNMG 160408, Rūšis: HBT130****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251829 HBT130
GTIN	4062406256739
Produktų klasė	22D

Aprašymas

VNMG 160408 HBT130 Kietlydinys: HBT130

Drožlialaužis: MM

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 4 mm

Pastūma f : 0,12 - 0,45 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 50 - 200 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 200 m/min
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 4 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kietlydinys	HBT130
Pagrindinis naudojimas	M

Drožlialaužis	MM
Pastūma f	0,12 - 0,45 mm/aps,
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VNMG 160408
Danga	TiCN
Kampo spindulys	0,8 mm
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui