

**VNMG 160404, Rūšis: HBT020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251772 HBT020
GTIN	4062406256708
Produktų klasė	22D

Techninis aprašymas

Kietlydinys	HBT020
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 330 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Danga	TiCN
Drožlialaužis	PF
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2 mm
Kampo spindulys	0,4 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Ašmenys	HM
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VNMG 160404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui