


**CCMT 09T304, Rūšis: HBT020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260086 HBT020
GTIN	4062406256937
Produktų klasė	22D

Aprašymas

CCMT 09T304 HBT020 Kietlydinys: HBT020

Drožlialaužis: PF

Pjūvio gylis a_p : 0,4 - 2 mm

Pastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 120 - 330 m/min

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	0,4 - 2 mm
Kampo spindulys	0,4 mm
Drožlialaužis	PF
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 09T304
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas

Ašmenys	HM
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 330 m/min
Kietlydinys	HBT020
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Danga	TiCN
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui