

**CCMT 060204, Rūšis: HBT020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260210 HBT020
GTIN	4062406256975
Produktų klasė	22D

Techninis aprašymas

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Danga	TiCN
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2,5 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 060204
Kietlydinys	HBT020
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Kampo spindulys	0,4 mm
Pastūma f	0,12 - 0,3 mm/aps,
Drožlialaužis	PM

Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	100 - 280 m/min
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui