

**CCMT 09T304, Rūšis: HBT130****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260211 HBT130
GTIN	4062406256982
Produktų klasė	22D

**Aprašymas**

CCMT 09T304 HBT130 Kietlydinys: HBT130

Drožlialaužis: MM

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,3 - 3 mm

Pastūma  $f$ : 0,05 - 0,35 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 50 - 200 m/min

**Techninis aprašymas**

Danga	TiCN
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Kietlydinys	HBT130
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Kampo spindulys	0,4 mm
Ašmenys	HM

Pjūvio gylis $a_p$	0,3 - 3 mm
Pastūma f	0,05 - 0,35 mm/aps,
Drožlialaužis	MM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 09T304
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	50 - 200 m/min
Pagrindinis naudojimas	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui