

**DCMT 11T304, Rūšis: HBT130****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260378 HBT130
GTIN	4062406257088
Produktų klasė	22D

Aprašymas

DCMT 11T304 HBT130 Kietlydinys: HBT130

Drožlialaužis: M

Pjūvio gylis a_p : 0,1 - 1 mm

Pastūma f : 0,05 - 0,2 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 220 m/min

Techninis aprašymas

Kietlydinys	HBT130
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pjūvio gylis a_p	0,1 - 1 mm
Danga	TiCN
Drožlialaužis	M
Pagrindinis naudojimas	M

Ašmenys	HM
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 220 m/min
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 11T304
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pastūma f	0,05 - 0,2 mm/aps,
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui