


**DCMT 11T304, Rūšis: HBT020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260378 HBT020
GTIN	4062406257095
Produktų klasė	22D

**Aprašymas**

DCMT 11T304 HBT020 Kietlydinys: HBT020

Drožlialaužis: PF

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,4 - 1,5 mm

Pastūma  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 120 - 330 m/min

**Techninis aprašymas**

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	120 - 330 m/min
Pastūma $f$	0,1 - 0,3 mm/aps,
Drožlialaužis	PF
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2

Kietlydinys	HBT020
Pjūvio gylis $a_p$	0,4 - 1,5 mm
Ašmenys	HM
Pagrindinis naudojimas	P
Danga	TiCN
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 11T304
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui