



DCMT 11T304, Rūšis: HBT130



Užsakymo data

Užsakymo numeris	260507 HBT130
GTIN	4062406257347
Produktų klasė	22D

Aprašymas

DCMT 11T304 HBT130 Kietlydinys: HBT130

Drožlialaužis: MM

Pjūvio gylis a_p : 0,3 - 2,5 mm

Pastūma f : 0,05 - 0,35 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 50 - 200 m/min

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	0,4 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 11T304
Ašmenys	HM
Pastūma f	0,05 - 0,35 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	0,3 - 2,5 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Drožlialaužis	MM

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Danga	TiCN
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 200 m/min
Pagrindinis naudojimas	M
Kietlydinys	HBT130
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui