

Garant

Frezavimo galvutė 90°, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 63/9mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215182 63/9
GTIN	4062406570194
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Šoninio frezavimo sistema, **skirta frezavimui be pakopų**. Kompaktiškas keičiamos plokštelės dydis užtikrina **ypatingą stabilumą** su dideliu pjovimo briaunų skaičiumi - taip pasiekiamas **maksimalus produktyvumas**.

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 1,2** su geležte Nr. **674252 dyd. 7IP**.

Techninis aprašymas

maksimalus pjovimo gylis $a_{p \text{ maks.}}$	2 mm
Pjovimo briaunos Ø D_c	63 mm
Tvirtinimo kiaurymės Ø	22 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	XNEX 040308
Pjovimo briaunų skaičius Z	9
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)

Bendras ilgis L_{viso}	40 mm
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt. Tipas 1	219878 1
---	----------