


**SCMT 09T304, Rūšis: HBT020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260758 HBT020
GTIN	4062406257392
Produktų klasė	22D

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	P
Kietlydinys	HBT020
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Kampo spindulys	0,4 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SCMT 09T304
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 330 m/min
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Drožlialaužis	PF
Pjūvio gylis a_p	0,4 - 1,5 mm
Danga	TiCN

Ašmenys

HM

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui