


**SCMT 120404, Rūšis: HBT020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260793 HBT020
GTIN	4062406257439
Produktų klasė	22D

Aprašymas

SCMT 120404 HBT020 Kampo spindulys: 0,4 mm
Kietlydinys: HBT020
Drožlialaužis: PM
Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 2,5 mm
Pastūma f : 0,12 - 0,3 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 100 - 280 m/min

Techninis aprašymas

Drožlialaužis	PM
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	100 - 280 m/min
Kampo spindulys	0,4 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Pastūma f	0,12 - 0,3 mm/aps,
Danga	TiCN

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kietlydinys	HBT020
Ašmenys	HM
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2,5 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SCMT 120404
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui