

**TCMT 16T304, Rūšis: HBT130****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260968 HBT130
GTIN	4062406257484
Produktų klasė	22D

Aprašymas

TCMT 16T304 HBT130 Kietlydinys: HBT130

Drožlialaužis: M

Pjūvio gylis a_p : 0,1 - 1 mm

Pastūma f : 0,05 - 0,2 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 220 m/min

Techninis aprašymas

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Pjūvio gylis a_p	0,1 - 1 mm
Kietlydinys	HBT130
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TCMT 16T304
Danga	TiCN
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 220 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Kampo spindulys	0,4 mm

Pastūma f	0,05 - 0,2 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	M
Drožlialaužis	M
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui