

## Garant

### VHM grąžtas cilindrinio kotu daugiakrypčio pluošto DIN 6535 HA, Deimantinė, Ø DC m7: 8,5mm



## Užsakymo data

Užsakymo numeris	122522 8,5
GTIN	4062406349141
Produktų klasė	11Y

## Aprašymas

### Modelis:

Naujausios kartos grąžtu su **kristaliniu deimantiniu sluoksniu sp<sup>3</sup>** saugiai apdirbamos **pluoštu sustiprintos medžiagos, GFK, CFK ir grafitas. 90° viršūnės kampas** ir speciali geometrija **leidžia išvengti sluoksniavimosi.**

**Su pjaunančiąja kreipiančiąja briauna**, kad būtų išvengta sluoksniavimosi, pluošto išlindimo ir užvartų susidarymo, kai medžiagos pluošto orientacija yra **vienkryptė.**

### Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Parduodama **su 1/100 žingsniu** pagal lentelę.

**Atkreipkite dėmesį į minimalius konfigūruojamų dydžių užsakymo kiekius:**

Ø diapazonas 1,01 – 2,99 mm: **10 vnt.**

Ø diapazonas 3,01 – 9,99 mm: **5 vnt.**

Ø diapazonas 10,01 – 11,99 mm: **3 vnt.**

## Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	103 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Pastūma f GFK CFK	0,15 mm/aps,
Nominalusis Ø D <sub>c</sub>	8,5 mm
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L <sub>2</sub>	48,3 mm
Koto tolerancija	h6
Tolerancija Nominalusis Ø	m7

Ø ribas (1/100 žingsnis) galima reguliuoti	8,01 - 8,99 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c	61 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Danga	Deimantinė
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Modelis	5×D
Smailas kampas	90 laipsniai
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	juoda
Produkto rūšis	Spiralinis gražtas

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
PMMA, akrilas	ribotai tinka	150 m/min	N
PE-HD	ribotai tinka	140 m/min	N
PA 66	ribotai tinka	130 m/min	N
PEEK	ribotai tinka	120 m/min	N
PF 31	ribotai tinka	100 m/min	N
PVDF GF20	tinka	110 m/min	N
POM GF25	tinka	100 m/min	N
PA 66 GF30	tinka	90 m/min	N
PEEK GF30	tinka	80 m/min	N
PTFE CF25	tinka	90 m/min	N
PEEK CF30	tinka	80 m/min	N
Kompozicinės medžiagos	tinka		
GFK, CFK	tinka	100 m/min	N

Grafitas	tinka	340 m/min	N
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		