

Garant**Besisukantys tekinimo staklių centrai su kietlydinio viršūne ir ištraukimo veržle, Morzės kūgis (MK): 5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

321240 5

GTIN

4062406572457

Produktų klasė

31Z

Aprašymas**Modelis:**

- **Kampinė ašis su kietmetalio antgaliu, skirta esant dideliam centravimo abrazyviniam poveikiui.**
- **Viršūnės kampas 60°.**
- **Šoninės užapvalintos veržlės.**
- **Didelio tikslumo sandėliavimas, užtikrinantis didelį koncentriškumą.**
- **Guoliai sutepti, todėl nereikalinga techninė priežiūra.**
- **Specialus užsandarinimas neleidžia nešvarumams ir aušinimo skysčiui patekti į įrankio vidų.**

Aprašymas:

Centravimo taškai dažniausiai naudojami tekinimo staklėse, kad būtų galima išlaikyti ilgus ir plonus ruošinius, nes priešingu atveju yra pavojus, kad dėl vyraujančių jėgų šie ruošiniai nukryps arba pasisuks.

Centravimo viršūnė tvirtinama naudojant Morzės kūgį. Ruošinys užspaudžiamas griebtuve, o centriniu grąžtu išgręžiama kiaurymė. Pertvarkius įdedama centravimo viršūnė.

Paskirtis:

Plonų ruošinių apdirbimui didelėmis apsukomis ir dideliais kiekiais su automatiniu pakrovimu serijinėje gamyboje.

Didelėms ašinėms jėgoms ir sudėtingam apdirbimui dėl specialaus guolių išdėstymo.

Korpuso Ø D: 96 mm

Darbinės dalies ilgis B: 134 mm

Kietlydinio Ø H: 18 mm

maksimalus radialinis mušimas: 0,005 mm

Viršūnės ilgis C: 49 mm

maksimalus sūkių skaičius: 2600 min⁻¹

Techninis aprašymas

Viršūnės ilgis C	49 mm
Kietlydinio Ø H	18 mm
Korpuso Ø D	96 mm
maksimalus sūkių skaičius	2600 min ⁻¹
Darbinės dalies ilgis B	134 mm
maksimalus radialinis mušimas	0,005 mm
tekinamo ruošinio masė	2000 kg
Morzės kūgis	MK5
Ašinė jega	6,6 kN
Smailas kampas	60 laipsniai
Kietlydinio įdėklas	taip
Modelis	pastovus
Nuspaudimo varžtas	taip
Produkto rūšis	Centravimo smaigalys